

Мягкий воск Новорит



Мягкая восковая шпатлёвка Новорит для быстрой заделки дефектов, дырок, царапин, трещин и других мелких и средних повреждений на любых деревянных (массив, шпон, фанера и др.) или ламинированных поверхностях, несущих слабые или средние нагрузки, например: внутренние и задние стенки шкафов, внутренние части фасадов, корпуса, панели, межкомнатные двери и т.п.



Подготовка

Для подбора цвета используется Карта цветов Новорит. Для большего цветового сходства рекомендуется использовать мягкий воск 2 - 3 цветов, причём сначала наносится светлый, а затем более тёмный тон. Возможно предварительное сплавление Мягкого воска Новорит подходящих тонов воскоплавителем на прозрачный пластик или стекло.



Нанесение

Перед нанесением мягкого воска повреждение можно предварительно подкрасить. На повреждение Мягкий воск Новорит наносится пластмассовым шпателем или натирается поперёк повреждения с одновременным уплотнением.



Удаление излишек

Затем пластмассовым шпателем удаляются излишки. Восстановление структуры древесины (очистить или воссоздать поры) можно провести заострённой палочкой или скошенной стороной пластмассового шпателя Новорит. Заделанное повреждение не рекомендуется шлифовать.



Восстановление цвета и текстуры

При необходимости провести дополнительное выравнивание цвета и текстуры поверхности Ретуширующими фломастерами или красками Новорит.


Для улучшения адгезии перед ретушированием на место заделки с мягким воском можно тонким промежуточным слоем нанести фиксирующий лак.



Выравнивание блеска / Фиксация

Для защиты заделки повреждения от загрязнения и деформации, а также для выравнивания степени блеска поверхности рекомендуется обязательное закрепление ремонтного места соответствующим по блеску фиксирующим лаком Новорит.

Карта цветов мягкого воска Новорит



Стандартные оттенки и цвета мягкого воска Новорит

01 – белый	22 – орех американский	44 – дуб оливковый	66 – песочный
02 – слоновая кость	23 – макоре	45 – орех золотисто-коричнев.	67 – сосна заболонь
03 – клён	24 – осень оливковый	46 – сапели	68 – сосна ядровая
04 – серый	25 – голубовато-серый	47 – золотой металл	69 – серый жемчуг
05 – сосна	26 – серый	48 – серебристый металл	70 – серо-розовый
06 – груша	27 – вяз тёмный	49 – светло-серый	71 – бук натуральный
07 – берёза	28 – махагони сипо	50 – цвет льна	72 – бук светлый
08 – лиственница	29 – махагони	51 – синий	73 – клён «птичий глаз»
09 – пихта / ель	30 – тик	52 – красный	74 – дуб красный светлый
10 – пихта антик	31 – венге	53 – желтый	75 – бук пропаренный светлый
11 – дуб натуральный	32 – палисандр	54 – зелёный	76 – ель прозрачная
12 – дуб средний	33 – рододендрон	55 – бук пропаренный	77 – ель белая лессирующая
13 – дуб морённый	34 – черное дерево	56 – дуб зеленоватый	81 – зелёный
14 – вишня светлая	35 – черный	57 – ироко	90 – белый (RAL 9010)
15 – вишня тёмная	36 – перламутровый	58 – светло-розовый	91 – белый (NSC 0702/G-43Y)
16 – вишня антик	37 – цвет лососёвых	59 – осень заболонь	502 – голубой мистраль
17 – бук средний	38 – антрацит	60 – осень ядровый	512 – жад зелёный
18 – бук тёмный	39 – серебристо-серый (RAL 7035)	61 – вишня красноватая	546 – синий средний
19 – орех светлый	40 – золотой	62 – дуб светлый	570 – синий (Royal)
20 – орех средний	41 – пихта светлая	63 – дуб тёмный	628 – светло-зелёный
21 – орех тёмный	42 – белый	64 – прозрачно-желтый	629 – светло-голубой
	43 – вяз	65 – прозрачно-коричневый	672 – голубая мята

Общая информация

Температура плавления - 70 °С, температура воспламенения - 240 °С, светостойкость: 6 – 7

Мягкий воск Новорит поставляется отдельными брусками, наборами (20 цветов) и в составе сервисных чемоданчиков.

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения в закрытой заводской упаковке - 24 месяца.

Материал в расплавленном виде может вызвать легкие ожоги кожи, в случае ожога поврежденную часть тела охладить холодной водой. Соблюдения особых мер безопасности при обращении с воском не требуется.